

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5301.612

Stahlblechtür, vertikal geteilt, geschlossen

Stand: 28.06.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5301.612 - Stahlblechtür, vertikal geteilt, geschlossen für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.



Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | DK 5301.612 |
| Produktbeschreibung | Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Lackiert |
| Farbe | RAL 7035 Komfortgriff VX, Scharniere: RAL 9005 |
| Lieferumfang | Tür, vertikal geteilt, mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E, rechts 3 Scharniere 180°, je Türhälfte montiert Inkl. Befestigungsmaterial |
| Montagehinweis | Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihescharnier benötigt |

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|--|
| Hinweis | Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 240° Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 160° |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 20 |
| Passend für | Gehäusotyp: VX IT Breite: = 800 mm Höhe: = 2.000 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 12 kg |
| Bruttogewicht | 15,25 kg |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Produktbeschreibung | Stahlblechtür, vertikal geteilt, geschlossen für VX IT, Für Schrankbreite: 800 mm, Für Schrankhöhe: 2.000 mm, Stahlblech, Lackiert, RAL 7035, Griff und Scharniere: RAL 9005 |