

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 5301.612 Stahlblechtür, vertikal geteilt, geschlossen

Stand: 14.05.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5301.612 - Stahlblechtür, vertikal geteilt, geschlossen für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.



## Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | DK 5301.612  |
| Produktbeschreibung | Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.                             |
| Material            | Stahlblech   |
| Oberfläche          | Lackiert   |
| Farbe               | RAL 7035<br>Komfortgriff VX, Scharniere: RAL 9005  |
| Lieferumfang        | Tür, vertikal geteilt, mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E, rechts<br>3 Scharniere 180°, je Türhälfte montiert<br>Inkl. Befestigungsmaterial |
| Montagehinweis      | Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihescharnier benötigt   |

# Eigenschaften

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Hinweis                      | Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 240°<br>Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 160°   |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 20  |
| Passend für                  | Gehäusotyp: VX IT<br>Breite: = 800 mm<br>Höhe: = 2.000 mm  |
| Verpackungseinheit           | 1 Stück  |
| Nettogewicht                 | 12 kg  |
| Bruttogewicht                | 15,25 kg   |
| Zolltarifnummer              | 94039910   |
| ETIM 9                       | EC000747   |
| ECLASS 8.0                   | 27182204   |
| Produktbeschreibung          | Stahlblechtür, vertikal geteilt, geschlossen für VX IT, Für Schrankbreite: 800 mm, Für Schrankhöhe: 2.000 mm, Stahlblech, Lackiert, RAL 7035, Griff und Scharniere: RAL 9005 |