
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 5302.160
Montagewinkel

Stand: 16.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

VX 5302.160 - Montagewinkel für VX IT 19"-Profilschienen

Montagewinkel für VX IT 19"-Profilschienen, zur Befestigung der zölligen Profilschienen in VX IT Netzwerk-/Serverschränken.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5302.160
Ausführung	für VX IT 19"-Profilschiene dynamic
Produktbeschreibung	Zur Befestigung der zölligen, Profilschienen dynamic in VX IT Netzwerk-/Serverschränken
Nutzen	Ein Potenzialausgleich der Profilschienen erfolgt direkt über die Befestigung
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	0,68 kg
Bruttogewicht	0,793 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73182900
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	Montagewinkel für VX IT 19"-Profilschienen, dynamic, zur Befestigung der zölligen Profilschienen, in VX IT Netzwerk-/ Serverschränken. Die Befestigung erfolgt bei Racks mit Breite 600 mm, direkt am Rahmengerüst

Approbationen

Erklärungen	Herstellererklärung