Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



PC 5366.350

PC-Schranksystem

Stand: 04.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

PC 5366.350 - PC-Schranksystem

Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	PC 5366.350
Ausführung	mit Sichttür oben, Tastatur-Schublade, Einbaufeld klein und Geräteboden
Produktbeschreibung	Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.
Material	Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff Türblenden: Aluminium Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas
Oberfläche	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Einbaufeld, Ablage: pulverbeschichtet
Grundfarbe	RAL 7035
Farbe	Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035 Griff: RAL 7015 Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015

Eigenschaften

Lieferumfang	Gehäuse, Tür, Rücktür Bodenbleche Sichttür, oben Einbaufeld, klein Tastatur-Schublade Geräteboden
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 1.600 mm Tiefe: 636 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Schutzart NEMA	NEMA 12
Type rating nach UL 508A	Type 1 Type 12
Max. Tastaturabmessung (BxHxT)	480 x 70 x 260 mm
Grundmaterial	Stahlblech
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	97,5 kg
Bruttogewicht	100 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	363,9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeschreibung	PC PC-Schranksystem, BHT: 600x1600x636 mm, Stahlblech, mit Sichttür oben, Tastatur-Schublade, Geräteboden, Einbaufeld klein, Geräteboden

Approbationen

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Zertifikate	Oberfläche
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

PC-Schrank mit Sichttür, Einbaufeld, Tastatur-Schublade

Schaltschrank zur Einzelaufstellung, bestehend aus geschl. Korpus, Sichttür oben, Einbaufeld klein, Tastaturschublade, Geräteboden, Tür unten, Rücktür und eingeschweißter Bodengruppe. Grundkorpus mit anprofilierten Befestigungsprofil vorne und hinten an Seitenwänden und Dach. Umlaufend Systemlochung im 25 mm Raster für individuellen Innenausbau und zwei Montageebenen für platzsparenden Systemausbau.
Sichttür oben:
mit Tragrahmen von innen verriegelt, rechts scharniert
vertikale Dekor-Blenden
Scheibe mit Siebdruckmaske
Einbaufeld, klein:
rechts scharniert, links von innen verschraubt,
Einbauplatte abgekantet
Dekor-Blenden seitlich
Geräteboden für Monitor:
gelocht, fest eingebaut
Schublade für Tastatur:
Gehäuse mit Tastatur-Auszug und Mousepad-Auszug
Front-Blende mit Griffleiste, eingeklappt als Handballen-Auflage, mit Verschluss, Schließung Nr.3524 E mit Entriegelung für Sichttür oben
max. Tastaturabmessung (BxHxT): 480x70x260 mm
Tür unten:
vertikale Stege mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz, rechts scharniert

Tür- bzw. Einbauplatte abgekantet
Tür hinten:
mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz,
rechts scharniert
Mit Bodenblechen, dreiteilig.
Material:
Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech
Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff
Türblenden: Aluminium
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas
Bodenbleche: Stahlblech, verzinkt
Oberfläche:
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet,
Struckturlack
Einbaufeld, Ablage: pulverbeschichtet
Farbe:
Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035
Griff: RAL 7015
Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015
Schutzart:
IP nach IEC 60 529: IP55
NEMA: NEMA 12
Abmessung BHT: 600 x 1600 x 636 mm
Artikelnummer: 5366350
Hersteller: Rittal GmbH & Co.KG

© Rittal 2026