

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



PC 5386.000 PC-Schranksystem

Stand: 12.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5386.000 - PC-Schranksystem

Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	PC 5386.000
Ausführung	mit Sichttür oben, Tastatur-Schublade und Geräteboden
Produktbeschreibung	Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.
Material	Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff Türblenden: Aluminium Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas
Oberfläche	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Einbaufeld, Ablage: pulverbeschichtet
Farbe	Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035 Griff: ähnlich RAL 9006 Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015
Lieferumfang	Gehäuse, Tür, Rücktür Sichttür, oben Tastatur-Schublade Geräteboden
Abmessung	Breite: 800 mm Höhe: 1.600 mm Tiefe: 636 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Schutzart NEMA	NEMA 12
Max. Tastaturabmessung (BxHxT)	480 x 70 x 260 mm

Eigenschaften

Grundmaterial	Stahlblech
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	123,4 kg
Bruttogewicht	126 kg
Zolltarifnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeschreibung	PC PC-Schranksystem, BHT: 800x1600x600 mm, Stahlblech, mit Sichttür oben, Tastatur-Schublade, Geräteboden

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK