Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



PC 5386.050

PC-Schranksystem

Stand: 06.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

PC 5386.050 - PC-Schranksystem

Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	PC 5386.050
Ausführung	mit Sichttür oben, Tastatur-Schublade und Geräteboden
Produktbeschreibung	Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.
Material	Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff Türblenden: Aluminium Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas
Oberfläche	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Grundfarbe	RAL 7035
Farbe	Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035 Griff: RAL 7015 Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015

Eigenschaften

Lieferumfang	Gehäuse, Tür, Rücktür Bodenbleche Sichttür, oben Tastatur-Schublade Geräteboden
Abmessung	Breite: 800 mm Höhe: 1.600 mm Tiefe: 636 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Schutzart NEMA	NEMA 12
Type rating nach UL 508A	Type 1 Type 12
Max. Tastaturabmessung (BxHxT)	480 x 70 x 260 mm
Grundmaterial	Stahlblech
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	114 kg
Bruttogewicht	115,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	448,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeschreibung	PC PC-Schranksystem, BHT: 800x1600x600 mm, Stahlblech, mit Sichttür oben, Tastatur-Schublade, Geräteboden

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)

Approbationen

Zertifikate	Oberfläche
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

PC Schrank mit Sichttür, Tastatur-Schublade und Geräteboden

Schaltschrank zur Einzelaufstellung, bestehend aus geschlossenem Korpus, Sichttür oben, Tastatur-Schublade, Geräteboden, Tür unten, Rücktür und eingeschweißter Bodengruppe. Grundkorpus mit anprofilierten Befestigungsprofilen vorne und hinten an Seitenwänden und Dach. Umlaufend Systemlochung im 25 mm Raster für individuellen Innenausbau und zwei Montageebenen für platzsparenden Systemausbau.
Sichttür oben:
mit Tragrahmen von innen verriegelt, rechts scharniert
vertikale Dekor-Blenden, Scheibe mit Siebdruckmaske
Geräteboden für Monitor:
gelocht, fest eingebaut
Schublade für Tastatur:
Gehäuse mit Tastatur-Auszug und Mousepad-Auszug
Front-Blende mit Griffleiste, eingeklappt als Handballen-Auflage, mit Verschluss, Schließung Nr.3524 E mit Entriegelung für Sichttür oben
max. Tastaturabmessung (BxHxT): 480x70x260 mm
Tür unten:
vertikale Stege mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz, rechts scharniert
Tür- bzw. Einbauplatte abgekantet
Tür hinten:
mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz, rechts scharniert
Mit Bodenblechen, dreiteilig.
Material:

Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech
Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff
Türblenden: Aluminium
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas
Bodenbleche : Stahlblech, verzinkt
Oberfläche:
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet,
Struckturlack
Farbe:
Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035
Griff: RAL 7015
Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015
Schutzart:
IP nach IEC 60 529: IP55
NEMA: NEMA 12
Abmessung BHT: 800 x 1600 x 836 mm
Artikelnummer: 5386050
Hersteller: Rittal GmbH & Co.KG

© Rittal 2026