
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.




DK 5501.675

Geräteboden, ausziehbar

Stand: 06.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

DK 5501.675 - Geräteboden, ausziehbar für VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Zur Montage zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5501.675
Produktbeschreibung	Zur Montage zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen, an 19"-Profilschienen oder 19"-Montagerahmen.
Nutzen	Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite aus Selbstsichernd Vollauszug
Einsatzgebiete	Tiefenvariabel zur Anpassung an individuelle Ebenenabstände
Material	Stahlblech
Oberfläche	Boden: lackiert Teleskopschienen/Einbausatz: verzinkt
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Geräteboden, gelocht Teleskopschiene mit Einbausatz Inkl. Befestigungsmaterial
Einsatzgebiete	Bei größeren Ebenenabständen ist eine Reduktion des vormontierten Ebenenabstandes notwendig, Belastbarkeit 50 kg.
Belastbarkeit	50 kg

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 419 mm Tiefe: 500 mm
Passend für	Gehäusetyp: VX IT TS IT TE TX CableNet
Ebenenabstand	400 - 600 mm
Höheneinheiten	1 HE
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	5,9 kg
Bruttogewicht	6,14 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	23,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	DK Geräteboden, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 500 N, BHT: 419x1 HEx500 mm, 19"-Ebenenabstand: 400-600 mm

Ausschreibungstext

482,6 mm (19") - Geräteboden, ausziehbar

19" Geräteboden, teleskopiert, für L-förmige
Profilschienen und ähnliche Profilformen.
Zur Montage zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen.
Komplettset inkl. tiefenvariablem Einbausatz für
19"- Ebenenabstände von 400-600 mm.
Werkzeuglose, zubehörfreie, zeitsparende
Ein-Mann-Montage,von der Schrank-Vorderseite.

Einhängen, ausziehen, einrasten.
Perforierte Gerätebodenfläche zur Unterstützung der Klimatisierung im Gehäuse.
Der Geräteboden ist selbstsichernd, ein Vollauszug ist möglich.
Geräteboden Tiefe 500 mm, Belastbarkeit 50 kg, Gerätebodenhöhe 1 HE.

Material: Stahlblech
Oberfläche: lackiert
Farbe: RAL 9005
Best.-Nr. DK: 5501.675

© Rittal 2026