

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 5501.885

# Luftleitbleche für TS IT 19"- Montagerahmen

Stand: 04.04.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.885 - Luftleitbleche für TS IT 19"- Montagerahmen

Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5501.885
Produktbeschreibung	Mit umlaufender Bürstenleiste zur kollisionsfreien Abschottung bei installierten Schienensystemen auf der äußeren Montageebene.
Einsatzgebiete	Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.
Material	Stahlblech Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	2 vertikale Blenden 2 horizontale Blenden 4 Bürstenleisten Inkl. Befestigungsmaterial 2 Blindpanel, 3 HE
Montagehinweis	Die vertikalen und horizontalen Blenden mit Bürstenleiste können zur Schottung sowohl an dem vorderen als auch an dem hinteren 19"-Montagerahmen montiert werden.

# Eigenschaften

Passend für	Breite: 800 mm Höhe: 1.800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	5,5 kg
Bruttogewicht	6 kg
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Produktbeschreibung	DK Luftleitblech, BxH: 800x1800 mm, für TS IT 19"-Montagerahmen, Stahlblech, RAL 9005