

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5502.025 Lüfterblech

Stand: 18.03.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5502.025 - Lüfterblech für VX IT, TS IT, TX CableNet

Je nach Ausführung für eine aktive Belüftung des VX IT, TS IT oder TE 8000.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5502.025
Produktbeschreibung	Zur aktiven Belüftung. Optional lässt sich die Einheit mit zusätzlichen Lüftern erweitern.
Einsatzgebiete	Zum Einsatz in dem im Dachblech integrierten Ausschnitt
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	1 Lüftereinheit 2 Lüfter 1 Temperaturregler Anschlusskabel, offen Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 340 mm Höhe: 59 mm Tiefe: 550 mm
Hinweis	Der angegebene Schalldruckpegel bezieht sich auf den ersten Lüfter Anschluss über Verteilerdose oder länderspezifischen Anschlussstecker

Eigenschaften

Passend für	Gehäusetyp: VX IT TS IT Breite: 800 mm 800 mm 800 mm Tiefe: 800 mm 1.000 mm 1.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Bruttogewicht	4,8 kg
Zolltarifnummer	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Produktbeschreibung	SK Lüfterblech, zum Einsatz im Dachblech, inkl. 2 Lüftern, erweiterbar auf max. 6 Lüfter, BHT: 340x59x550 mm

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung UK
-------------	--------------------------