

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 5502.501

Bodenaufnahme für TS IT/TX

Stand: 21.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5502.501 - Bodenaufnahme für TS IT/TX

Zur Aufnahme von Bodenblech-Modulen, Basis VX.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | VX 5502.501 |
| Produktbeschreibung | Zur Aufnahme von Bodenblech-Modulen, Basis VX. |
| Nutzen | Die Ausbauschiene ermöglicht eine unkomplizierte Integration der Bodenmodule VX/VX IT, innerhalb der Rahmengerüste der TS 8, TS IT, TX Baureihen und stellt somit eine Alternative zu den bisherigen TS Bodenmodulen dar |
| Material | Stahlblech, verzinkt |
| Lieferumfang | 2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial. |
| Passend für | Gehäusotyp: TS IT TX CableNet TX Colocation Rack Tiefe: = 800 mm |
| Hinweis | Eine Montage innerhalb der zerlegbaren Variante der TX CableNet ist möglich, indem zur Verschraubung der Eckverbindungen des Schrankgerüsts die Einsteckmuttern (M8) verwendet und nach erfolgter Verschraubung des Gerüsts die Bedienzungen der Einsteckmuttern abgebrochen werden, sodass eine plane Anlagefläche zur Montage der Bodenaufnahme bereitgestellt wird. |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Nettogewicht | 1 kg |
| Bruttogewicht | 1,337 kg |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| Produktbeschreibung | Bodenaufnahme für TS/TX, Tiefe 800 mm, für Bodenblechmodul VX |

Ausschreibungstext

VX Bodenaufnahme für TS/TX

Art.-Nr. 5502501

2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial, zur Befestigung von VX Bodenblech-Modulen in Schranksystemen der Baureihe TS/TX.

Gehäusetiefe T: 800 mm,

für TS, TS IT, TX Colo, TX CableNet

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Rittal GmbH & Co. KG