

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5502.550

Bodenblech

Stand: 01.02.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5502.550 - Bodenblech für TS IT, TX CableNet

Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden. Das Bodenblech Set ist zur Abdeckung der kompletten Bodenöffnung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5502.550
Ausführung	Bodenblech geschlossen, mit Schiebeblech, mehrteilig
Produktbeschreibung	Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden. Bodenblech-Set: Zum Abdecken der kompletten Bodenöffnung. Bodenblech-Module: Module entsprechend der Anwendung auswählen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusetyp: TS IT TX CableNet Breite: 800 mm Tiefe: 1.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	7.94
Bruttogewicht	8.42
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	32,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177682498
E-Number Sweden	E7239575
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Ausschreibungstext

DK Bodenblech-Set

Art.-Nr. 5502.550

Bodenblech geschlossen,
mit Schiebeblech, mehrteilig,
BxT: 800x1000 mm,
für TS IT, TX CableNet
Stahlblech, verzinkt