

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5502.550 Bodenblech

Stand: 13.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5502.550 - Bodenblech für TS IT, TX CableNet

Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden. Das Bodenblech Set ist zur Abdeckung der kompletten Bodenöffnung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5502.550
Ausführung	Bodenblech geschlossen, mit Schiebeblech, mehrteilig
Produktbeschreibung	Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden. Bodenblech-Set: Zum Abdecken der kompletten Bodenöffnung. Bodenblech-Module: Module entsprechend der Anwendung auswählen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Zur Auswahl der erforderlichen Modulbleche zum Ausfüllen des Bodenbereichs sind zusätzlich die Angaben in der Montageanleitung zur Bodenaufnahme zu berücksichtigen.
Passend für	Gehäusotyp: TS IT TX CableNet Breite: 800 mm Tiefe: 1.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	7,94 kg
Bruttogewicht	8,42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	32,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Eigenschaften

Produktbeschreibung

DK Bodenblech-Set, Bodenblech geschlossen, mit Schiebeblech, mehrteilig, BxT: 800x1000 mm, für TS IT, TX CableNet, Stahlblech, verzinkt

Ausschreibungstext

DK Bodenblech-Set

Art.-Nr. 5502.550

Bodenblech geschlossen,
mit Schiebeblech, mehrteilig,
BxT: 800x1000 mm,
für TS IT, TX CableNet
Stahlblech, verzinkt