Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



CP 6147.000
Bodenbefestigung

Stand: 06.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6147.000 - Bodenbefestigung

Laschen zum Verschrauben von unten an den Gussfüßen mit Senkkopfschrauben M12.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	CP 6147.000
Produktbeschreibung	Laschen zum Verschrauben von unten an den Gussfüßen mit Senkkopfschrauben M12. Wahlweise nach vorne bzw. innen oder seitlich überstehend, mit Bohrung Ø 11 mm zum Verschrauben mit dem Boden.
Material	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Senkkopfschrauben M12.
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	0,452 kg
Bruttogewicht	0,65 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	83024900
ETIM 9	EC002535
ECLASS 8.0	27189271
Produktbeschreibung	CP Bodenbefestigung für Standfüße

© Rittal 2026