

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



CP 6148.000 Doppel-Lenkrollen

Stand: 06.06.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6148.000 - Doppel-Lenkrollen

Für den mobilen Einsatz, direkt am Schrank montierbar.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	CP 6148.000
Produktbeschreibung	Für den mobilen Einsatz, direkt am Schrank montierbar.
Farbe	Schwarz mit grauer Lauffläche
Lieferumfang	4 Doppel-Lenkrollen, 2 x mit, 2 x ohne Feststeller Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusotyp: VX Gehäusotyp: VX IT Gehäusotyp: TS Gehäusotyp: TS IT Gehäusotyp: VX SE Gehäusotyp: PC Gehäusotyp: TP Unterteile Gehäusotyp: IW Gehäusotyp: Data Rack Gehäusotyp: Chiller
Bodenfreiheit	85 mm
Max. Belastbarkeit (statisch) pro Bauteil	750 N
Passend für Artikel-Nr.	6106.200 6106.300
Abmessung	Gewinde: M12 x 20
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1,115 kg
Bruttogewicht	1,293 kg
Zolltarifnummer	39269097
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262

Eigenschaften

Produktbeschreibung

CP Doppel-Lenkrolle, je 2 mit/ohne Feststeller, statische Last je Rolle 75 kg