Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





CP 6148.000 Doppel-Lenkrollen

Stand: 27.10.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



CP 6148.000 - Doppel-Lenkrollen

Für den mobilen Einsatz, direkt am Schrank montierbar.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	CP 6148.000
Produktbeschreibung	Für den mobilen Einsatz, direkt am Schrank montierbar.
Farbe	Schwarz mit grauer Lauffläche
Lieferumfang	4 Doppel-Lenkrollen, 2 x mit, 2 x ohne Feststeller
	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusetyp: VX
	Gehäusetyp: VX IT
	Gehäusetyp: TS
	Gehäusetyp: TS IT
	Gehäusetyp: VX SE
	Gehäusetyp: PC
	Gehäusetyp: TP Unterteile
	Gehäusetyp: IW
	Gehäusetyp: Data Rack
	Gehäusetyp: Chiller
Bodenfreiheit	85 mm
Max. Belastbarkeit (statisch) pro Bauteil	750 N
Passend für Artikel-Nr.	Standfuß 6106.200
	Standfuß 6106.300
Abmessung	Gewinde: M12 x 20
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.115
Bruttogewicht	1.293
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177206007
E-Number Sweden	E7239728

© Rittal 2025

Eigenschaften

ETIM 9	EC002621	
ECLASS 8.0	27189262	

© Rittal 2025 3