

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



CP 6539.010 Bedientürgehäuse

Stand: 07.07.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6539.010 - Bedientürgehäuse Edelstahl

Bedientürgehäuse aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) mit Griffleisten aus lebensmittelechtem Kunststoff. Kombinierbar mit Tragarmsystem CP40, Edelstahl.



Eigenschaften

| | |
|------------------------------|--|
| Artikel-Nr. | CP 6539.010 |
| Ausführung | Mit Tragarmanschluss CP 40, Edelstahl |
| Material | Gehäuse und Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Griffleisten: lebensmittelechter Kunststoff, blau eingefärbt |
| Oberfläche | Strichschliff, Korn 400 |
| Grundfarbe | Edelstahl |
| Farbe | Griffleisten: ähnlich RAL 5002 |
| Lieferumfang | Gehäuse rundum geschlossen Ausbruch und Verstärkung für Tragarmsystem CP 40, Edelstahl Verschluss mit Führungsplatte Tür mit Dichtrahmen und seitlichen Griffleisten Verschluss: 3 mm Doppelbart |
| Abmessung | Breite: 600 mm Höhe: 400 mm Tiefe: 150 mm |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 66 |
| Schutzart NEMA | NEMA 12 |

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Hinweis | Wechsel des Tragarmanschlusses und des Türanschlags durch Drehen des Gehäuses möglich 3 mm Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 41 mm, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung C |
| Grundmaterial | Edelstahl 1.4301 (AISI 304) |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 12 kg |
| Bruttogewicht | 12,15 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 72,14 |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Produktbeschreibung | CP Bedientürgehäuse, BHT: 600x400x150 mm, Edelstahl, 1.4301 |

Approbationen

| | |
|---------------|--|
| Approbationen | UL |
| Erklärungen | Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK PCF-Deklaration |