Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.





TP 6715.500 Pultmittelteile für 3-teiligen Aufbau

Stand: 29.10.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



TP 6715.500 - Pultmittelteile für 3-teiligen Aufbau

Vier Breiten bilden die Brücke für einen dreiteiligen Aufbau des TopPult-Systems.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	TP 6715.500
Material	Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche	tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse Deckel hinten scharniert, 2 Aufsteller mit automatischer Verriegelung. Entriegelung links automatisch, rechts manuell Öffnung zur Kabeldurchführung im Gehäuseboden
IK-Code	IK08
Grundmaterial	Stahlblech
Abmessung	Breite: 800 mm Höhe: 235 mm Tiefe: 730 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Schutzart NEMA	NEMA 12
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	21
Bruttogewicht	22
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177554238
ETIM 9	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

© Rittal 2025

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3