


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TP 6722.500

Pultoberteile für 3-teiligen Aufbau

Stand: 08.02.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TP 6722.500 - Pultoberteile für 3-teiligen Aufbau

Vier Breiten bieten beste Voraussetzungen für individuelles Monitoring und einen dreiteiligen Aufbau des TopPult-Systems.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	TP 6722.500
Material	Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche	tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse Deckel unten scharniert, inkl. Deckelhalter Boden offen für individuelle Kabeleinführung
IK-Code	IK08
Grundmaterial	Stahlblech
Abmessung	Breite: 1.200 mm Höhe: 720 mm Tiefe: 240 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Schutzart NEMA	NEMA 12
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	33.25
Bruttogewicht	35
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177554283
ETIM 9	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
