Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# CX 6740.000

# Standpult CX

Stand: 09.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# CX 6740.000 - Standpult CX

Einteiliges Standpult zum Bedienen und Überwachen, mit großer Montageplatte und hoher Schutzart IP 55 in vier verschiedenen Breiten.





## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | CX 6740.000 |
| Ausführung | Standpult |
| Material | Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm<br>Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung<br>Montageplatte: Stahlblech, 2,5 mm |
| Oberfläche | Gehäuse, Deckel und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack<br>Montageplatte: verzinkt |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Gehäuse, hinten und seitlich geschlossen<br>Tür bzw. Doppeltür vorne, mit 3-Punkt-Verschluss-System<br>Montageplatte<br>Deckel mit Vorreiber-Verschlüssen, hinten scharniert, 2 Aufsteller mit automatischer Verriegelung. Entriegelung links automatisch, rechts manuell.<br>Bodenblech<br>Verschluss: 3 mm Doppelbart |
| Abmessung | Breite: 1.000 mm<br>Höhe: 970 mm<br>Tiefe: 400 mm |
| Abmessungen Montageplatte (B x H) | 920 mm x 900 mm |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Tiefe oben | 495 mm |
| Tiefe unten | 400 mm |
| Anzahl Türen | 2 |
| IK-Code | IK10 |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55 |
| Schutzart NEMA | NEMA 1<br>NEMA 12 |
| Grundmaterial | Stahlblech |
| Abmessung | Breite: 1.000 mm<br>Höhe: 970 mm<br>Tiefe oben: 495 mm<br>Tiefe unten: 400 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 72 kg |
| Bruttogewicht | 75,25 kg |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Produktbeschreibung | CX Standpult, BHT: 1000x970x400 mm, Stahlblech |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung |