

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7030.233 Transponderleser

Stand: 11.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7030.233 - Transponderleser für CMC III und IoT Interface

Zur Zutrittsverwaltung von Türen.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | DK 7030.233 |
| Ausführung | Transponderleser für Mifare, Legic Advant, HID, FeliCa (Legic Prime auf Anfrage) |
| Produktbeschreibung | Zur Zutrittsverwaltung von Türen. |
| Nutzen | Verwendung eines Lesesystems für mehrere Griffe möglich, wenn diese mit dem gleichen CMC III System oder IoT Interface verbunden sind Hohe Sicherheit durch Vier-Augen-Prinzip |
| Technische Daten | Frequenz: 13,56 MHz Frequenz RFID |
| Einsatzgebiete | An VX IT Türen Neben Raamtüren |
| Funktionsweise | Direkte Anbindung an CMC III Access Control oder CMC III Door Control Modul Optische (LED) und akustische (Alarmton) Statusanzeige Verwaltung von Berechtigungen über CMC III System, IoT Interface oder RiZone Türöffnung durch maximal zwei verknüpfte Zahlencodes (Vier-Augen-Prinzip) Steuerung über CMC III von: Online-Komfortgriff VX, Automatic Door Opening-System (Entlüftungsklappen), Relais-Ausgänge des CMC III |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | RAL 9005 |
| Lieferumfang | Transponderleser Anschlusskabel 2,9 m Adapter für Aluminium-Sichttür für VX IT Transponderkarte Mifare classic Inkl. Befestigungsmaterial |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Einbaumöglichkeiten | An VX IT Türen Neben Raamtüren |
| Transponder Tags | ISO14443A - MIFARE Classic ISO14443A - MIFARE Classic EV1 ISO14443A - MIFARE DESFire EV1 ISO14443A - MIFARE DESFire EV2 ISO14443A - MIFARE Plus S, X ISO14443A - MIFARE Smart MX ISO14443A - MIFARE Ultralight ISO14443A - MIFARE Ultralight C ISO14443A - NTAG2xx ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa ISO15693 - HID iCLASS SE/SR ISO15693 - ICODE SLI ISO15693 - LEGIC Advant ISO15693 - Tag-it |
| Abmessung | Breite: 50 mm Höhe: 190 mm Tiefe: 25 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0.276 |
| Bruttogewicht | 0.28 |
| Zolltarifnummer | 85311095 |
| EAN | 4028177936546 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |

Approbationen

| | |
|---------------|-----------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung |