


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 7030.284 Türen für VX IT

Stand: 10.02.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 7030.284 - Türen für VX IT für Automatic Door Opening (ADO)

Sicht- und Stahlblechtüren VX IT, mit Lüftungsklappen für eine automatische Öffnung im Alarmfall



## Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | VX 7030.284   |
| Ausführung          | Sichtscheibe mit Einscheiben-Sicherheitsglas<br>Federdämpfer zur Klappenöffnung<br>Magnete zum Fixieren der Klappen<br>Klappen sind im stromlosen Zustand geöffnet<br>mit Stahlblechtür<br>zweiteilig, vertikal geteilt, mit Entlüftungsklappen<br>Rahmen: Stahlblech |
| Produktbeschreibung | Mit integrierten Entlüftungsklappen für eine automatische Öffnungsfunktion im Alarmfall oder bei Stromausfall. Die Sichttür für das Automatic Door Opening System ersetzt die Standard-Tür des VX IT.   |

# Eigenschaften

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Nutzen                       | Remote-Steuerung CMC III System möglich<br>Hohe Sicherheit durch Einsatz von Einscheiben-Sicherheitsglas, getönt<br>Hohe Stabilität durch Kombination der Entlüftungsklappen mit Türrohrrahmen<br>Die Entlüftungsklappen ragen nur 200 mm in den Fluchtweg<br>Keine Anpassung des Verschluss-Systems notwendig<br>Manuelle Öffnung der Türen hat keinen Einfluss auf die Entlüftungsklappen<br>Automatisches Öffnen der Entlüftungsklappen bei Stromausfall |
| Technische Daten             | Aufbau der Entlüftungsklappe nach außen: 200 mm (im geöffneten Zustand)<br>Aufbau der Mechanik nach innen: 52,5 mm<br>Türanschlag: rechts (für einteilige Türen von rechts auf links wechselbar)<br>Anschlusskabel ab Türanschlag: 2,5 m  |
| Funktionsweise               | Ansteuerung über CMC III Door Control Modul (DCM)<br>Integrierte vertikale Entlüftungsklappen werden im Notfall – bei Ausfall des Kühlsystems oder Auslösen einer Löschanlage – automatisch mechanisch geöffnet<br>Abhängig von Raumvolumen und Temperatur wird die Luft des Raums für eine Notkühlung genutzt oder das Löschgas kann direkt in die IT-Schränke strömen<br>Es müssen immer die Front- und die Rücktüren des ADO-Systems verwendet werden    |
| Farbe                        | RAL 7035  |
| Lieferumfang                 | Tür mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E  |
| Bei DC                       | 0.78 A  |
| Abmessung                    | Breite: 600 mm<br>Höhe: 2.200 mm  |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 20 bei geschlossenen Entlüftungsklappen  |
| Verpackungseinheit           | 1 Stück   |
| Nettogewicht                 | 40  |
| Bruttogewicht                | 43  |

# Eigenschaften

---

Zolltarifnummer 94039910

---

EAN 4028177925960

---

ETIM 9 EC000261

---

ECLASS 8.0 27180101