

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7072.220

Klettverschluss

Stand: 31.01.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

DK 7072.220 - Klettverschluss

Durch den Klettverschluss können befestigte Kabelstränge problemlos gelöst, einzelne Kabel hinzugefügt oder entfernt werden, ideal für empfindliche Datenkabel (LWL/Cu).

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7072.220
Produktbeschreibung	Durch den Klettverschluss können befestigte Kabelstränge problemlos gelöst werden, einzelne Kabel können hinzugefügt oder entfernt werden. Ideal für empfindliche Datenkabel (LWL/Cu), das Eindrücken des Kabelmantels wird vermieden. Zusätzlich kann der Klettverschluss an der System-Rundlochung verschraubt oder mit Schnellverbinder befestigt werden.
Farbe	Schwarz
Lieferumfang	Inkl. Schnellverbinder
Abmessung	Breite: 20 mm Länge: 130 mm
Max. Kabeldurchmesser	30 mm
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	0.02
Bruttogewicht	0.03
Zolltarifnummer	39191019
EAN	4028177147898
E-Number Sweden	E1300403
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Ausschreibungstext

Klettverschluss zur Kabelführung max. Kabeldurchmesser 30 mm

Der Klettverschluss wird an Kabelabfangschienen, C-Profilschienen, Systemschienen oder am Gehäuserahmen befestigt. Am 25 mm DIN-Maßraster kann der Klettverschluss mittels einer Blechschraube verschraubt werden. Der Klettverschluss nimmt Kabelstränge bis zu einem Durchmesser von 30 mm auf, einzelne Kabel können problemlos gelöst oder hinzugefügt werden.

Länge des Klettverschlusses: 130 mm

Max. Kabeldurchmesser: 30 mm