

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



IT 7100.410 IT OCP Schienensatz 21"

Stand: 13.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.410 - IT OCP Schienensatz 21" für OCP ORV3 Rack

Einrastbare OCP Schienen für die Montage von 21"-Komponenten im Rittal OCP ORV3 Rack.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	IT 7100.410
Produktbeschreibung	Für die Montage von 21"-Komponenten im OCP ORV3 Rack.
Nutzen	OCP-akzeptierte Lösung für die schnelle Integration von Service- und Netzwerkkomponenten Schnelle Montage und Wartung durch einfache, werkzeuglose Click-In-Befestigung Belastbar bis 80 kg pro Schiene
Einsatzgebiete	Zum Einbau links und rechts im OCP ORV3 Rack
Material	Stahlblech
Oberfläche	galvanisiert
Lieferumfang	Eine Verpackungseinheit enthält 8 linke und 8 rechte Schienen.
Passend für	Gehäusetyp: OCP ORV3 Rack
Hinweis	Pro Höheneinheit wird jeweils ein Schienensatz benötigt
Verpackungseinheit	8 Stück
Nettogewicht	12,8 kg
Bruttogewicht	14,78 kg
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27189234

Produktbeschreibung

IT OCP Schienensatz 21", zur Montage der 21"-Komponenten im
OCP Rack ORV3