

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7109.200

Leuchte 1 HE

Stand: 20.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7109.200 - Leuchte 1 HE

Anschlussfertige Leuchte zur Montage in der 482,6 mm (19")-Ebene. Leuchtstoffröhre 8 W, 230 V, 50 Hz.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7109.200
Produktbeschreibung	Anschlussfertige Leuchte zur Montage in der 482,6 mm (19")-Ebene. Die Langlochbefestigung ermöglicht zusätzlich die Befestigung an der 25 mm-Systemlochung.
Material	Aluminium, eloxiert Kunststoff
Lieferumfang	Leuchte 1 HE Leuchtmittel Anschlussleitung mit Schukostecker Inkl. Befestigungsmaterial
Nennleistung	8 W
Länge Anschlussleitung	2.5 m
Anschlussmöglichkeiten	Integrierte Anschlussleitung mit Schuko-Stecker
Leuchtmittel	Leuchtstoffröhre
Schalter (Typ)	Integriert, Ein/Aus
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase zu Erde	1000 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase	500 V AC
Bemessungsisolationsspannung	500 V DC/1s
Abmessung	Breite: 482,6 mm
Bemessungsbetriebsspannung	230 V, 1~, 50 Hz
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.05

Eigenschaften

Bruttogewicht	1.193
Zolltarifnummer	94054990
EAN	4028177305557
ECLASS 8.0	27189241

Approbationen

Approbationen	TÜV
Erklärungen	Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

Schaltschrankleuchte
für 482,6 mm (19")Einbau mit Kabel und
Schuko-Stecker, 8 Watt

1 Leuchte mit Schalter inklusive 8 W Leuchtstoffröhre,
2,5 m Anschlusskabel mit montiertem Schuko-Stecker.
Material: Aluminium, eloxiert Kunststoff