
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.





# DK 7119.250

# Geräteboden 2 HE, Festeinbau

Stand: 09.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# DK 7119.250 - Geräteboden 2 HE, Festeinbau

Geräteboden 2 HE, Festeinbau zur Befestigung an der 19"-Systemlochung. Belastbarkeit: 25 kg.


## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | DK 7119.250 |
| Ausführung | zöllig |
| Produktbeschreibung | Zur Montage an einer 19"-Befestigungsebene. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Lackiert |
| Farbe | RAL 7035 |
| Belastbarkeit | 25 kg Flächenlast, statisch |
| Hinweis | Die Kombination mit Teleskopschienen ist nicht möglich. |
| Abmessung | Breite: 482,6 mm<br>Tiefe: 250 mm |
| Höheneinheiten | 2 HE |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 1,92 kg |
| Bruttogewicht | 2,223 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 9 kg CO2 eq (Cat B) |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeschreibung | DK Geräteboden, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene, 250 N, statisch, BHT: 482,6x 2 HE x250 mm, Festeinbau, für 19"-Systemlochung |

# Ausschreibungstext

2 HE Geräteboden, fest

Belastbarkeit: 25 kg Flächenlast, statisch
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Abmessungen (B x H x T):
483 mm x 88 mm x 250 mm