Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# DK 7282.135
# Schublade

Stand: 05.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# DK 7282.135 - Schublade für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene

Zur frontseitigen Befestigung an Profilschienen, 482,6 mm (19"). Mit Abdeckung und Teleskopschienen, für die Aufnahme von Belegungslisten, Betriebshandbüchern und Kleinmaterialien.



## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | DK 7282.135 |
| Produktbeschreibung | Zur frontseitigen Befestigung an Profilschienen, 482,6 mm (19"). Mit Abdeckung und Teleskopschienen für die Aufnahme von Belegungslisten, Betriebshandbüchern und Kleinmaterialien. Die kleine Ausführung der 2 HE-Variante eignet sich auch zur Montage innerhalb eines Schwenkrahmens. |
| Material | Stahlblech |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Komplett montiert<br>Sicherheitsschließung 12321 |
| Lichte Tiefe | 244 mm |
| Lichte Breite | 411 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 4,54 kg |
| Bruttogewicht | 4,74 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 18,1 kg CO2 eq (Cat B) |

© Rittal 2026

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeschreibung | DK Schublade, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene, 2 HE, abschließbar, Sicherheitsschließung 12321 |

# Ausschreibungstext

Tastaturschublade 482,6 mm (19"),2 HE,
Tiefe 250 mm

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Einbautiefe: 250 mm