

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## CP 7495.000 Doppel-Lenkrollen

Stand: 12.05.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 7495.000 - Doppel-Lenkrollen

Für den mobilen Einsatz, direkt am Schrank montierbar.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	CP 7495.000
Produktbeschreibung	Für den mobilen Einsatz, direkt am Schrank montierbar.
Farbe	Schwarz
Lieferumfang	4 Doppel-Lenkrollen, 2 x mit, 2 x ohne Feststeller Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis zur Artikel-Nr.	Bei Montage am VX Sockel wird der Sockel-Adapter benötigt Bei Montage am TS Sockel wird der Sockel-Adapter benötigt
Passend für	Gehäusotyp: VX Gehäusotyp: VX IT Gehäusotyp: VX SE Gehäusotyp: PC Gehäusotyp: TP Unterteile Gehäusotyp: IW Gehäusotyp: Data Rack Gehäusotyp: Chiller
Bodenfreiheit	125 mm
Max. Belastbarkeit (statisch) pro Bauteil	1'200 N
Abmessung	Gewinde: M12 x 20

# Eigenschaften

Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	1,76 kg
Bruttogewicht	1,98 kg
Zolltarifnummer	83024900
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262
Produktbeschreibung	DK Doppel-Lenkrollen, M12, je 2 mit/ohne Feststeller

## Ausschreibungstext

### Doppel-Lenkrolle

Montage am Rahmen

Geeignet für:

VX, VX IT, VX SE, PC-Schranksystem, TopPult Unterteile, Industrial Workstation (IW), Data Rack, Chiller

Für die Montage am Sockel VX wird ein Sockel Adapter für Doppel-Lenkrollen benötigt (8100.770 oder 8100.771)

Farbe:

RAL 9005 (schwarz)

Lieferumfang:

2 Doppel-Lenkrollen mit Feststeller

2 Doppel-Lenkrollen ohne Feststeller

Inkl. Befestigungsmaterial

Technische Daten:

Material: RAL 9005 (schwarz)

Abmessungen (B x H x T): 0 mm x 125 mm x 0 mm