Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





CP 7495.000 Doppel-Lenkrollen

Stand: 10.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



CP 7495.000 - Doppel-Lenkrollen

Für den mobilen Einsatz, direkt am Schrank montierbar.

Eigenschaften

| Artikel-Nr. | CP 7495.000 |
|--|--|
| Produktbeschreibung | Für den mobilen Einsatz, direkt am Schrank montierbar. |
| Farbe | Schwarz |
| Lieferumfang | 4 Doppel-Lenkrollen, 2 x mit, 2 x ohne Feststeller Inkl. Befestigungsmaterial |
| Hinweis zur Artikel-Nr. | Bei Montage am VX Sockel wird der Sockel-Adapter benötigt Bei Montage am TS Sockel wird der Sockel-Adapter benötigt |
| Passend für | Gehäusetyp: VX Gehäusetyp: VX IT Gehäusetyp: VX SE Gehäusetyp: PC Gehäusetyp: TP Unterteile Gehäusetyp: IW Gehäusetyp: Data Rack Gehäusetyp: Chiller |
| Bodenfreiheit | 125 mm |
| Max. Belastbarkeit (statisch) pro Bauteil | 1'200 N |
| Abmessung | Gewinde: M12 x 20 |
| Verpackungseinheit | 4 Stück |
| Nettogewicht | 1.76 |
| Bruttogewicht | 1.98 |
| Zolltarifnummer | 83024900 |
| EAN | 4028177131200 |
| E-Number Sweden | E7239729 |
| ETIM 9 | EC002621 |
| | |

© Rittal 2025

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27189262

Ausschreibungstext

Doppel-Lenkrolle

Montage am Rahmen

Geeignet für:

VX, VX IT, VX SE, PC-Schranksystem, TopPult Unterteile, Industrial

Workstation (IW), Data Rack, Chiller

Für die Montage am Sockel VX wird ein Sockel Adapter für

Doppel-Lenkrollen benötigt (8100.770 oder 8100.771)

Farbe:

RAL 9005 (schwarz)

Lieferumfang:

2 Doppel-Lenkrollen mit Feststeller

2 Doppel-Lenkrollen ohne Feststeller

Inkl. Befestigungsmaterial

Technische Daten:

Material: RAL 9005 (schwarz)

Abmessungen (B x H x T): 0 mm x 125 mm x 0 mm

© Rittal 2025