Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.





DK 7501.000
VerticalBox

Stand: 09.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

DK 7501.000 - VerticalBox

Kompaktes 19"-Gehäuse für kleine Netzwerke, als Wand-, Untertisch- oder Desktop-Gehäuse einsetzbar.







Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7501.000
Produktbeschreibung	Kompaktes 19"-Gehäuse für kleine Netzwerke.
Nutzen	Als Wand-, Untertisch- oder Desktopgehäuse einsetzbar Freier Zugriff für Innenausbau von drei Seiten Passive Belüftung durch Lüftungsschlitze Rückwand für Lüfteraufnahme vorbereitet Türanschlag frei wählbar Platzsparende, seitliche, vertikale Aufnahme der 19"-Ausbaukomponenten
Material	Stahlblech Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse mit Sichttür Seitenwände (1 x feststehend, 1 x gesteckt) mit Lüftungsschlitzen Knockouts zur Kabeleinführung in Dach und Boden Rückwand gesteckt, mit Knockouts zur Kabeleinführung und Lüfteraufnahme 19"-Befestigungsebene, 5 HE, horizontal vorne und hinten, tiefenvariabel, Ebenenabstand 434 – 489 mm Sicherheitsschließung 12321 an Tür, Seiten- und Rückwand 4 Kunststofffüße, selbstklebend

Eigenschaften

Höheneinheiten	5 HE
Abmessung	Breite: 300 mm Höhe: 540 mm Tiefe: 600 mm
Einbauhöhe für Komponenten	5 HE
Grundmaterial	Stahlblech
Belastbarkeit	250 N
Max. Belastbarkeit (statisch) nach UL 2416 pro Schrank	250 N
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	16,188 kg
Bruttogewicht	17,04 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	64,9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Produktbeschreibung	DK VerticalBox, Kompaktes 19"-Gehäuse für kleine Netzwerke, mit Lüftungsschlitzen für passive Belüftung, 5 HE, BHT: 300x540x600 mm

Approbationen

Erklärungen	Herstellererklärung

Ausschreibungstext

Kompaktes 482,6 mm (19")-Gehäuse

für kleine Netzwerke Universell
als Wand-, Untertisch- oder Desktopgehäuse
einsetzbar.

Lieferumfang: 482,6 mm (19")-Gehäuse, 5 HE, mit je einer Befestigungsebene vorne und hinten. Sichttür vorne, eine Seitenwand feststehend, eine gesteckt, abnehmbar, Rückwand gesteckt, abnehmbar, mit Öffnung zur Kabeleinführung, vorbereitet zur Aufnahme einer Lüftereinheit. Sichttür, Seiten- und Rückwand mit Sicherheitsschließung 12321. Dach und Boden mit Lüftungsschlitzen und Cut-out-Prägungen zur Kabeleinführung. 4 St. Kunststofffüße, selbstklebend, beigelegt.

Material: Stahlblech, Sichtscheibe ESG 3 mm

Farbe: RAL 7035

© Rittal 2026