

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TE 7526.780 Modulbleche

Stand: 21.07.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TE 7526.780 - Modulbleche für TE

Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	TE 7526.780
Ausführung	geschlossen
Produktbeschreibung	Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.
Einsatzgebiete	Für die passende Auswahl der Bodenbleche bitte beachten: Schrankbreite minus 150 mm Schranktiefe minus 50 mm
Material	Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 450 mm Tiefe: 750 mm
Passend für	Gehäusotyp: TE Breite: 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3,45 kg
Bruttogewicht	3,65 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	TE Modulblech, geschlossen, BxT: 450x750 mm, für Schrankbreite: 600 mm, Stahlblech, verzinkt

Ausschreibungstext

Modulblech geschlossen

Modulblechbreite 450 mm, Modulblechtiefe 750mm

Material: Stahlblech, verzinkt