

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TE 7526.860 Modulbleche

Stand: 05.06.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TE 7526.860 - Modulbleche für TE

Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	TE 7526.860
Ausführung	mit Bürstenleiste
Produktbeschreibung	Mit den Modulblechen lässt sich der Bodenbereich des TE beliebig variieren.
Einsatzgebiete	Für die passende Auswahl der Bodenbleche bitte beachten: Schrankbreite minus 150 mm Schranktiefe minus 50 mm
Material	Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 650 mm Tiefe: 200 mm
Passend für	Gehäusetyp: TE Breite: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1,38 kg
Bruttogewicht	1,4 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	TE Modulblech, mit Bürstenleiste, BxT: 650x200 mm, für Schrankbreite: 800 mm, Stahlblech, verzinkt

Ausschreibungstext

Modulblech mit Bürstenleiste

Modublechbreite 650 mm, Modublechtiefe 200 mm

Material: Stahlblech, verzinkt