Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





DK 7709.535 Wandgehäuse EL, 3-teilig

Stand: 08.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



DK 7709.535 - Wandgehäuse EL, 3-teilig vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel

Wandgehäuse 3-teilig, vormontiert mit: Flanschplatte geschlossen, oben, mit Bürsteneinsatz unten, Montageschienen, C-Profilschiene, Austrittsfilter, Erdungsschiene, Wandbefestigungshalter

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7709.535
Ausführung	Wandgehäuse IT
	vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel
Produktbeschreibung	Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.
Material	Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm
	Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Grundfarbe	RAL 7035
Farbe	Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
	Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Lieferumfang	Wandteil mit Flanschplatte oben geschlossen und Bürstenleiste
	unten, zwei Montageschienen, senkrecht und C-Profilschiene,
	waagrecht, zur Kabelabfangung Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen, zwe
	19"-Profilschienen, vorne, stufenlos tiefenvariabel und seitlichen
	Austrittsfiltern links und rechts
	Erdungsschiene mit sternpunktförmiger Erdung
	Design-Sichttür
	1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5
	Wandbefestigungshalter 10 mm, verstärkt
	Mini-Komfortgriff für Verschluss-Einsätze
	Sicherheitsschließung 3524 E
Höheneinheiten	9 HE

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 600 mm
	Höhe: 478 mm
	Tiefe: 673 mm
Einbautiefe	620 mm
Lichte Abmessungen	Lichte Breite: 502 mm
	Lichte Höhe: 415 mm
Tiefe Schwenkteil	516 mm
Tiefe des Wandteils	135 mm
IK-Code	IK08
Belastbarkeit Schwenkteil	450 N
(statisch)	
Grundmaterial	Stahlblech
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 54 in Verbindung mit Flanschplatte geschlossen oben und unten
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	36.1
Bruttogewicht	38
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177551015
E-Number Sweden	E7239958
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

Approbationen

Approbationen UL + C-UL (listed)

Ausschreibungstext

© Rittal 2025

Wandgehäuse, Basis Rittal EL, 3-teilig vormontiert, Tiefe 673 mm

Gehäuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehäuse, bestehend aus: Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer waagrecht montierten C-Profilschiene zur Kabelabfangung, austauschbare Flanschplatten, oben geschlossen, unten mit Bürsteneinsatz zur Kabeleinführung, mit montierter Potentialausgleichschiene, Schwenkteil mit zwei Stück stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm (19")-Profilschienen, auf C-Schienen montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in Front und Rückrahmen, seitlich rechts oben und links unten je ein Austrittsfilter zur passiven Gehäusebelüftung montiert, vorbereitet zur Aufnahme eines aktiven Lüftererweiterungssatz, Design-Sichttür mit Mini-Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar gegen Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder, Gehäuse komplett sternpunktförmig geerdet, 4 St. Wandbefestigungshalter 10mm beigelegt, Schutzart IP 54 nach EN 60 529 in Verbindung mit geschlossener Flanschplatte, oben und unten. Belastbarkeit Schwenkteil: 45kg

Material: Gehäuse: Stahlble

Gehäuse: Stahlblech 1,5mm Sichtscheibe: ESG 3mm Oberflächenausführung: Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert, Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015 Abmessungen (B x H x T): 600 x 478 x 673 mm (9 HE)

© Rittal 2025 4