



DK 7709.535

# Wandgehäuse EL, 3-teilig

Stand: 05.05.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7709.535 - Wandgehäuse EL, 3-teilig vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel

Wandgehäuse 3-teilig, vormontiert mit: Flanschplatte geschlossen, oben, mit Bürsteneinsatz unten, Montageschienen, C-Profilschiene, Austrittsfilter, Erdungsschiene, Wandbefestigungshalter

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7709.535
Ausführung	Wandgehäuse IT vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel
Produktbeschreibung	Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.
Material	Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Grundfarbe	RAL 7035
Farbe	Wand- und Schwenkteil: RAL 7035 Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Lieferumfang	Wandteil mit Flanschplatte oben geschlossen und Bürstenleiste unten, zwei Montageschienen, senkrecht und C-Profilschiene, waagrecht, zur Kabelabfangung Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen, zwei 19"-Profilschienen, vorne, stufenlos tiefenvariabel und seitlichen Austrittsfiltern links und rechts Erdungsschiene mit sternpunktformiger Erdung Design-Sichttür 1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5 Wandbefestigungshalter 10 mm, verstärkt Mini-Komfortgriff für Verschluss-Einsätze Sicherheitsschließung 3524 E
Höheneinheiten	9 HE

# Eigenschaften

Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 478 mm Tiefe: 673 mm
Einbautiefe	620 mm
Lichte Abmessungen	Lichte Breite: 502 mm Lichte Höhe: 415 mm
Tiefe Schwenkteil	516 mm
Tiefe des Wandteils	135 mm
IK-Code	IK08
Belastbarkeit Schwenkteil (statisch)	450 N
Grundmaterial	Stahlblech
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 54 in Verbindung mit Flanschplatte geschlossen oben und unten
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	36,1 kg
Bruttogewicht	38 kg
Zolltarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Produktbeschreibung	DK Wandgehäuse, 3-teilig, BHT: 600x478x673 mm, 9 HE, vormontiert, IP 54 mit geschlossener Flanschplatte oben und unten

# Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

# Ausschreibungstext

Wandgehäuse, Basis Rittal EL, 3-teilig  
vormontiert, Tiefe 673 mm

Gehäuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehäuse, bestehend aus:  
Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer  
waagrecht montierten C-Profilschiene zur  
Kabelabfangung, austauschbare Flanschplatten, oben  
geschlossen, unten mit Bürsteneinsatz zur  
Kabeleinführung, mit montierter  
Potentialausgleichschiene, Schwenkteil mit zwei Stück  
stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm (19")-Profilschienen,  
auf C-Schienen montiert, mit  
umlaufender 25 mm Profillochung in Front und  
Rückrahmen, seitlich rechts oben und links unten je ein  
Austrittsfilter zur passiven Gehäusebelüftung montiert,  
vorbereitet zur Aufnahme eines aktiven  
Lüftererweiterungssatz, Design-Sichttür mit  
Mini-Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit  
Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar  
gegen Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder, Gehäuse  
komplett sternpunktförmig geerdet, 4 St.  
Wandbefestigungshalter 10mm beigelegt,  
Schutzart IP 54 nach EN 60 529 in Verbindung mit  
geschlossener Flanschplatte, oben und unten.  
Belastbarkeit Schwenkteil: 45kg

Material:

Gehäuse: Stahlblech 1,5mm

Sichtscheibe: ESG 3mm

Oberflächenausführung:

Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,

Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015

Abmessungen (B x H x T):

600 x 478 x 673 mm (9 HE)