### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





## DK 7715.535 Wandgehäuse EL, 3-teilig

Stand: 18.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



# DK 7715.535 - Wandgehäuse EL, 3-teilig vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel

Wandgehäuse 3-teilig, vormontiert mit: Flanschplatte geschlossen, oben, mit Bürsteneinsatz unten, Montageschienen, C-Profilschiene, Austrittsfilter, Erdungsschiene, Wandbefestigungshalter

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7715.535
Ausführung	Wandgehäuse IT
	vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel
Produktbeschreibung	Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.
Material	Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm
	Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Grundfarbe	RAL 7035
Farbe	Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
	Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Lieferumfang	Wandteil mit Flanschplatte oben geschlossen und Bürstenleiste
	unten, zwei Montageschienen, senkrecht und C-Profilschiene, waagrecht, zur Kabelabfangung
	Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen, zwe
	19"-Profilschienen, vorne, stufenlos tiefenvariabel und seitlichen Austrittsfiltern links und rechts
	Erdungsschiene mit sternpunktförmiger Erdung
	Design-Sichttür
	1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5
	Wandbefestigungshalter 10 mm, verstärkt
	Mini-Komfortgriff für Verschluss-Einsätze
	Sicherheitsschließung 3524 E
Höheneinheiten	15 HE

© Rittal 2025 2

### Eigenschaften

Abmessung	Breite: 600 mm
	Höhe: 746 mm
	Tiefe: 673 mm
Einbautiefe	620 mm
Lichte Abmessungen	Lichte Breite: 502 mm
	Lichte Höhe: 683 mm
Tiefe Schwenkteil	516 mm
Tiefe des Wandteils	135 mm
IK-Code	IK08
Belastbarkeit Schwenkteil	750 N
(statisch)	
Grundmaterial	Stahlblech
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 54 in Verbindung mit Flanschplatte geschlossen oben und unten
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	45.6
Bruttogewicht	48.1
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177551022
E-Number Sweden	E7239960
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

#### Approbationen

Approbationen UL + C-UL (listed)

### Ausschreibungstext

© Rittal 2025

Wandgehäuse Basis Rittal EL, 3-teilig vormontiert, Tiefe 673 mm

#### Gehäuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehäuse, bestehend aus: Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer waagrecht montierten C-Profilschiene zur Kabelabfangung austauschbare Flanschplatten, oben geschlossen, unten mit Bürsteneinsatz zur Kabeleinführung, mit montierter Potentialausgleichschiene, Schwenkteil mit zwei Stück stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm (19") Profil- schienen, auf C-Schienen montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in Front- und Rückrahmen, seitlich rechts oben und links unten je ein Austritts- filter zur passiven Gehäusebelüftung montiert, vorbereitet zur Aufnahme eines aktiven Lüfter- erweiterungssatz, Design-Sichttür mit Mini-Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar gegen Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder, Gehäuse komplett sternpunktförmig geerdet, 4 St. Wandbefestigungshalter 10mm beigelegt, Schutzart IP 54 nach EN 60 529 in Verbindung mit geschlossener Flanschplatte, oben und unten. Belastbarkeit Schwenkteil: 75kg

600 x 746 x 673 mm (15 HE)

Material:

Gehäuse: "Stahlblech 1,5mm Sichtscheibe: ESG 3mm Oberflächenausführung: Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert, Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015 Abmessungen (B x H x T):

© Rittal 2025 4