## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# DK 7721.135 Wandgehäuse EL, 3-teilig

Stand: 29.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



# DK 7721.135 - Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageschienen und Profilschienen, tiefenvariabel

Wandgehäuse 3-teilig, vormontiert mit: Flanschplatte geschlossen, oben und unten, Montageschienen, C-Profilschiene, Wandbefestigungshalter. Schutzart IP 55.

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7721.135
Ausführung	Wandgehäuse IT
	mit Montageschienen und Profilschienen, tiefenvariabel
Produktbeschreibung	Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.
Material	Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm
	Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Grundfarbe	RAL 7035
Farbe	Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
	Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Lieferumfang	Wandteil mit Flanschplatte geschlossen, oben und unten, zwei
	senkrechten Montageschienen und C-Profilschiene, waagrecht, zu
	Kabelabfangung
	Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und zwei 19"-Profilschienen, vorne, stufenlos tiefenvariabel
	4 Wandbefestigungshalter 10 mm
	Design-Sichttür
	1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5
	Sicherheitsschließung 3524 E
	Komfortgriff für Verschluss-Einsätze und 2-Punktverriegelung
Höheneinheiten	21 HE
Abmessung	Breite: 600 mm
	Höhe: 1.012 mm
	Tiefe: 473 mm
Einbautiefe	420 mm

© Rittal 2025 2

#### Eigenschaften

Lichte Abmessungen	Lichte Breite: 502 mm Lichte Höhe: 949 mm
Tiefe Schwenkteil	316 mm
Tiefe des Wandteils	135 mm
IK-Code	IK08
Belastbarkeit Schwenkteil (statisch)	750 N
Grundmaterial	Stahlblech
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 55
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	46.55
Bruttogewicht	49
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177324220
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

#### **Approbationen**

Approbationen UL + C-UL (listed)

### Ausschreibungstext

Wandverteiler vormontiert, 21 HE

#### Gehäuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehäuse, bestehend aus:

Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer waagrecht

© Rittal 2025

montierten C-Profilschiene zur Kabelab-

fangung, oben und unten austauschbare Flanschplatten, geschlossen, Schwenkteil mit zwei Stück stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm (19") Profilschienen, auf C-Schienen montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in Front- und Rückrahmen, Design-Sichttür mit Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar gegen Komfortgriff für Profilhalbzylinder, Verschluss-System mit Zweipunktverriegelung, 4 St. Wandbefestigungshalter

Schutzart: IP 55 nach EN 60 529 Belastbarkeit Schwenkteil: 75kg

Material:

10 mm beigelegt,

Gehäuse:,, Stahlblech 1,5mm Sichtscheibe:,, ESG 3mm Oberflächenausführung: Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert, Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015 Abmessungen (B x H x T): 600 x 1012 x 473 mm (21 HE)

© Rittal 2025 4