

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7816.360

Stahlblechtür, vertikal geteilt,  
geschlossen

Stand: 08.12.2025 (Quelle: Rittal)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7816.360 - Stahlblechtür, vertikal geteilt, geschlossen für DK-TS

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7816.360
Produktbeschreibung	Mit 130°-Scharnieren und Stangenverschluss inkl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.
Material	Stahlblech
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis zur Artikel-Nr.	Ohne Türrohrrahmen. Türrohrrahmen auf Anfrage.
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Passend für	Gehäusetyp: DK-TS Breite: 600 mm Höhe: 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	26.6
Bruttogewicht	28
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177330498
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

## Ausschreibungstext

Stahlblechtür vertikal geteilt für  
TS BxH 600x2000 mm

Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und  
Befestigungsmaterial, Stangenverschluss  
inkl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder  
mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E.  
Stahlblechtür unbelüftet.

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035  
Für Schränke 600 mm x 2000 mm