

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7824.183

Stahlblechtür, belüftet

Stand: 21.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7824.183 - Stahlblechtür, belüftet für DK-TS

Zum Austausch vorhandener Türen. Mit 180°- Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7824.183
Produktbeschreibung	Mit 180°-Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E, austauschbar gegen Komfortgriff. Für optimalen Luftdurchsatz in Netzwerkschränken mit höherem Anteil an aktiven Komponenten. Perforierte Fläche mit Lufteintrittsöffnung > 78 %.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusetyp: DK-TS Breite: 600 mm Höhe: 1.800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	17.005
Bruttogewicht	17.9
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177237711
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

Ausschreibungstext

Stahlblechtür, belüftet für TS

Die großflächig perforierten Tür aus 1.5 mm Stahlblech,
180° Scharnieren , vierfach verriegeltem

Stangenverschluß, Dreh-Griff mit Sicherheitsschließung
3524E, gewährleistet eine optimale Belüftung. Der
Einbau eines Komfortgriffs TS 8611.070 Der innerhalb
der Türen integrierte Montagerahmen mit Lochung im
DIN-Maßraster von 25 mm, ermöglicht optional den
Einsatz von Lüftertraversen zur aktiven Belüftung bei
Maximalausbau.

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035

Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 600 mm H.: 1800 mm