

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7824.490

Vollglastür, vertikal geteilt

Stand: 02.04.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7824.490 - Vollglastür, vertikal geteilt für DK-TS

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7824.490
Produktbeschreibung	Mit 180°-Scharnieren und Stangenverschluss inkl. Komfortgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.
Material	Rahmenelemente: Aluminium Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 5 mm
Farbe	Rahmen: RAL 7035 Sichtscheiben: getönt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Nicht in Verbindung mit einem Schwenkrahmen einsetzbar
Passend für	Gehäusotyp: DK-TS Breite: 800 mm Höhe: 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	24,951 kg
Bruttogewicht	26,264 kg
Zolltarifnummer	76169990
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeschreibung	DK Vollglastür, vertikal geteilt, BxH: 800x2000 mm, 180°-Scharnier, Komfortgriff inkl. Sicherheitsschließung 3524 E

# Ausschreibungstext

Vollglassichttüre, vertikal geteilt inkl.  
180°-Scharniere

180°-Scharnieren und Stangenverschluss  
inkl. Komfortgriff mit Sicherheitsschließung  
3124 E.

Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035  
5 mm Einscheiben Sicherheitsglas, Einfassung  
aus Aluminium-Rahmenelemente; Sicherheitsglas  
getönt, parasolgrau  
Für Schränke B x T: 800mm x 2000 mm