### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





## DK 7825.360 Bodenblech-Module, belüftet

Stand: 17.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



# DK 7825.360 - Bodenblech-Module, belüftet für TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bodenblech-Module, belüftet für TS, TS IT, SE zum Einsatz im Bodenrahmen der Netzwerkschränke. Der Einsatz erfolgt im Austausch gegen ein vorhandenes Bodenblech gleicher Tiefe.

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7825.360
Produktbeschreibung	Großer Lochanteil für passive Schrankbelüftung.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Filtermatte und Klettband
Hinweis	Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im TS IT komplett zu verschließen
Abmessung	Tiefe: 237,5 mm
Passend für	Gehäusetyp: TS TS IT SE TX CableNet Breite: 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.27
Bruttogewicht	1.6
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177234314
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 2

### Ausschreibungstext

DK Bodenblech-Modul, belüftet, Art.-Nr. 7825.360

Tiefe: 237,5 mm,

für Schrankbreite: 600 mm, für TS, TS IT, SE, TX CableNet Modulblech: Stahlblech, verzinkt

Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei

© Rittal 2025 3