Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# DK 7825.380

# Bodenblech-Module, belüftet

Stand: 05.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7825.380 - Bodenblech-Module, belüftet für TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bodenblech-Module, belüftet für TS, TS IT, SE zum Einsatz im Bodenrahmen der Netzwerkschränke. Der Einsatz erfolgt im Austausch gegen ein vorhandenes Bodenblech gleicher Tiefe.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | DK 7825.380 |
| Produktbeschreibung | Großer Lochanteil für passive Schrankbelüftung. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Filtermatte und Klettband |
| Hinweis | Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im TS IT komplett zu verschließen |
| Abmessung | Tiefe: 237,5 mm |
| Passend für | Gehäusetyp: TS<br>TS IT<br>SE<br>TX CableNet<br>Breite: 800 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 1,95 kg |
| Bruttogewicht | 2,26 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 8,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | DK Bodenblech-Modul, belüftet, Tiefe: 237,5 mm, für Schrankbreite: 800 mm, für TS, TS IT, SE, TX CableNet, Stahlblech, verzinkt |

# Ausschreibungstext

DK Bodenblech-Modul, belüftet,
Art.-Nr. 7825.380

Tiefe: 237,5 mm,
für Schrankbreite: 800 mm,
für TS, TS IT, SE, TX CableNet
Stahlblech, verzinkt