### Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





DK 7825.381

# Bodenblech-Module zur Kabeleinführung

Stand: 11.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



## DK 7825.381 - Bodenblech-Module zur Kabeleinführung für TS IT, TS, SE, TX CableNet

Bodenblech-Module zur Kabeleinführung für TS, TS-IT, SE zum Einsatz im Bodenrahmen der Netzwerkschränke. Der Einsatz erfolgt im Austausch gegen ein vorhandenes Bodenblech gleicher Tiefe.

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7825.381
Produktbeschreibung	Zur einfachen, abgedichteten Kabeleinführung.
Material	Modulblech: Stahlblech
	Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei
Oberfläche	Verzinkt
Hinweis	Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im TS IT komplett zu verschließen
	den boden im 13 11 komplett zu verschließen
Abmessung	Tiefe: 237,5 mm
Passend für	Gehäusetyp: TS IT
	TS
	VX SE
	TX CableNet
	Breite: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.75
Bruttogewicht	1.78
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des
	Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177233355
ETIM 9	EC002620

© Rittal 2025 2

#### Eigenschaften

ECLASS 8.0

27189261

#### Ausschreibungstext

DK Bodenblech-Modul, belüftet, Art.-Nr. 7825.381

Bodenblech-Modul, zur Kabeleinführung mit Bürste,

Tiefe: 237,5 mm,

für Schrankbreite: 800 mm, für TS, TS IT, SE, TX CableNet Modulblech: Stahlblech, verzinkt

Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei

© Rittal 2025

3