
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





TS 7826.665

Dachblech zur Kabeleinführung, zweigeteilt

Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



TS 7826.665 - Dachblech zur Kabeleinführung, zweigeteilt für VX, VX IT, TS, TS IT

Die zweigeteilte Ausführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung, indem zur nachträglichen Kabeleinführung das Vorderteil des Bleches einfach abgenommen wird.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 7826.665
Produktbeschreibung	Zum Austausch gegen das Seriendach. Ausgestattet mit einem Schiebewinkel im hinteren Bereich. Beidseitiges Gummiklemmprofil zum Fixieren der Kabelbündel und -stränge. Durch die symmetrische Konstruktion des Rahmens lässt sich durch Drehen des Dachbleches auch eine seitliche Kabeleinführung realisieren. Die zweigeteilte Ausführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Passend für	Breite: 600 mm Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	5.136
Bruttogewicht	5.38
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177390225
E-Number Sweden	E7239737
ETIM 9	EC000744

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27182405

Ausschreibungstext

Dachblech zur Kabeleinführung zweigeteilt für TS, TS IT

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035 Abmessungen(B x T): 600 mm x 600 mm

© Rittal 2025 3