

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 7826.685

Dachblech zur Kabeleinführung, zweigeteilt

Stand: 22.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 7826.685 - Dachblech zur Kabeleinführung, zweigeteilt für VX, VX IT, TS, TS IT

Die zweigeteilte Ausführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung, indem zur nachträglichen Kabeleinführung das Vorderteil des Bleches einfach abgenommen wird.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 7826.685
Produktbeschreibung	Zum Austausch gegen das Seriendach. Ausgestattet mit einem Schiebewinkel im hinteren Bereich. Beidseitiges Gummiklemmprofil zum Fixieren der Kabelbündel und -stränge. Durch die symmetrische Konstruktion des Rahmens lässt sich durch Drehen des Dachbleches auch eine seitliche Kabeleinführung realisieren. Die zweigeteilte Ausführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Passend für	Breite: 600 mm Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	6,745 kg
Bruttogewicht	7,1 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

Eigenschaften

Produktbeschreibung

DK-TS 8 Dachblech, zur Kabeleinführung hinten quer, BxT: 600x800 mm, 2-teilig, Stahlblech, RAL 7035

Ausschreibungstext

Dachblech zur Kabeleinführung f. TS, TS IT
für BxT 600x800 mm zweiteilig

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Abmessungen(B x T): 600 mm x 800 mm