

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7826.786 Dachblech, belüftet

Stand: 21.07.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7826.786 - Dachblech, belüftet für TS, TS IT

Zum Austausch gegen das Seriendach, mit und ohne Kabeleinführung.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7826.786
Ausführung	Einteilig ohne Kabeleinführung
Produktbeschreibung	Zum Austausch gegen das Seriendach. 72 mm hohes Dachblech, umlaufend Lüftungsschlitze, Klemmprofil zur Kabeleinführung. Die zweigeteilte Ausführung mit Kabeleinführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Passend für	Gehäusotyp: TS TS IT Breite: 800 mm Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	6.904
Bruttogewicht	7.267
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177345621
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

Ausschreibungstext

DK-TS Dachblech belüftet BxT 800x600 mm

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Abmessungen (B x H x T): 800 mm x 0 mm x 600 mm