

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7826.889

Dachblech, belüftet

Stand: 21.07.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7826.889 - Dachblech, belüftet für TS, TS IT

Zum Austausch gegen das Seriendach, mit und ohne Kabeleinführung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7826.889
Ausführung	Zweiteilig mit Kabeleinführung
Produktbeschreibung	Zum Austausch gegen das Seriendach. 72 mm hohes Dachblech, umlaufend Lüftungsschlitze, Klemmprofil zur Kabeleinführung. Die zweigeteilte Ausführung mit Kabeleinführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Passend für	Gehäusotyp: TS TS IT Breite: 800 mm Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	10,999 kg
Bruttogewicht	11,578 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Produktbeschreibung	DK-TS 8 Dachblech, zur Kabeleinführung, mit umlaufenden Lüftungsschlitzen, BHT: 800x72x800 mm, 2-teilig

Ausschreibungstext

Dachblech, belüftet, für TS, TS IT
für BxT 800x800 mm zweiteilig

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Abmessungen (B x H x T): 800 mm x 0 mm x 800 mm