Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7856.014
Verbindungskabel

Stand: 05.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7856.014 - Verbindungskabel für PSM-Schiene

Anschlussfertiges Verbindungskabel mit C13 (Buchse) und C14 (Stecker).

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7856.014
Produktbeschreibung	Komplett anschlussfertiges Verbindungskabel mit Übergabestecker C13 (Buchse) und C14 (Stecker).
Stecker (Typ)	Kaltgerätestecker C14
Nennstrom (max.)	10 A
Abmessung	Länge: 0,5 m
Steckdosen	Kaltgerätebuchse C13
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	0,16 kg
Bruttogewicht	0,199 kg
Zolltarifnummer	85444290
ETIM 9	EC001576
ECLASS 8.0	27060402
Produktbeschreibung	DK Anschlusskabel, L: 0,5 m, 10 A, IEC 60 320: C13/C14, für PSM

Ausschreibungstext

Verbindungskabel C13/C14

0,5m, komplett anschlussfertig mit Übergabestecker
vom PSM und IEC 320 C14 Anschlussstecker
(Kaltgräte) 230V/10A

© Rittal 2026