Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7856.027
Anschlusskabel

Stand: 06.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7856.027 - Anschlusskabel für PSM-Schiene

Vorkonfektionierte Anschlusskabel für das Power System Modul.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7856.027
Ausführung	1-phasig
Stecker (Typ)	Kaltgerätestecker C14
Nennstrom (max.)	10 A
Abmessung	Länge: 3 m
Steckdosen	Wago X-Com
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,34 kg
Bruttogewicht	0,389 kg
Zolltarifnummer	85444290
ETIM 9	EC001576
ECLASS 8.0	27060402
Produktbeschreibung	DK Anschlusskabel, für PSM, L: 3 m, 1~, 10 A, Eingang: IEC 60 320 C14

Ausschreibungstext

Einphasiges USV-Anschlusskabel für den Betrieb
einer PSM-Schiene an einer USV

3m, komplett anschlussfertig mit Übergabestecker
zum PSM (Wago X-Com) und IEC 320 C14 Anschlusstecker
(Kaltgräte) 230V/10A

© Rittal 2026