Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





DK 7859.080 PSM Zero-U-Space


Stand: 19.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



DK 7859.080 - PSM Zero-U-Space

Modulare PDU zur platzsparenden Integration im Zero-U-Space zwischen Seitenwand und 19"-Montageebene bei 800 mm breiten IT-Racks.







Eigenschaften

Modulare PDU zur platzsparenden Integration im Zero-U-Space zwischen Seitenwand und 19"-Montageebene bei 800 mm breiten IT-Racks.
Aluminiumprofil, natur eloxiert
1'695 mm
Wago Buchse X-COM
2
3~
16 A
6
IP 20
Diverse Anschlusskabel, auch für 1-phasigen Anschluss
Länge: 1.695 mm
Gehäusetyp: VX IT Höhe: ≥ 2.000 mm

© Rittal 2025

Eigenschaften

Betriebstemperaturbereich	5 °C45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	1090 %
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2.5
Bruttogewicht	2.8
Zolltarifnummer	85369001
EAN	4028177956650
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306

Approbationen

Erklärungen Konformitätserklärung

© Rittal 2025 3