

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7859.090 PSM Zero-U-Space

Stand: 28.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.090 - PSM Zero-U-Space

Modulare PDU zur platzsparenden Integration im Zero-U-Space zwischen Seitenwand und 19"-Montageebene bei 800 mm breiten IT-Racks.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7859.090
Produktbeschreibung	Modulare PDU zur platzsparenden Integration im Zero-U-Space zwischen Seitenwand und 19"-Montageebene bei 800 mm breiten IT-Racks.
Material	Aluminiumprofil, natur eloxiert
Länge	1'695 mm
Länge Anschlussleitung	3 m
Anschlussart (elektrisch)	fest/CEE
Anzahl	1
Phasen pro Einspeisung	1~
Nennstrom (max.)	32 A
Modul-Steckplätze (max.)	5
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 20
Abmessung	Länge: 1.695 mm
Passend für	Gehäusotyp: VX IT Höhe: ≥ 2.000 mm

Eigenschaften

Betriebstemperaturbereich	5 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10...90 %
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	4,9 kg
Bruttogewicht	5,2 kg
Zolltarifnummer	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Produktbeschreibung	DK Modulare PDU, PSM Stromschiene, Modulare Stromverteilung zum vertikalen Einbau, im Zero-U-Space von 800 mm breiten IT-Racks, 1~, 32 A, Länge: 1695 mm, Modul-Steckplätze: 5, Einspeisungen: 1, Anschlusskabel Länge: 3 m, CEE-Stecker, für Schrankhöhe: 2000 mm, Aluminiumprofil, natur eloxiert

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung
-------------	-----------------------