

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7888.610 Bürsten-Kit

Stand: 05.06.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7888.610 - Bürsten-Kit für TE 8000

Ausbrüche zur Kabelführung an beliebigen Positionen in Seitenwand, Rückwand, Türen, Dach- und Bodenblech können mit der Bürstenleiste durch einfaches Aufstecken optisch ansprechend kaschiert werden.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | DK 7888.610 |
| Produktbeschreibung | Zur Kabeleinführung im Dachblech. |
| Nutzen | Zum einfachen Aufstecken auf die Ausschnittskante |
| Material | Kunststoffträger mit Bürstenbesatz Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-V0 Borsten: Kunststoff, UL 94-HB |
| Borstenlänge | 30 mm |
| Länge | 390 mm |
| Abmessung | Breite: 19 mm Länge: 390 mm |
| Passend für | Gehäusetyp: TE 8000 Breite: 600 mm |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Nettogewicht | 0,198 kg |
| Bruttogewicht | 0,222 kg |
| Zolltarifnummer | 96035000 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Produktbeschreibung | DK Bürsten-Kit, zur Kabeleinführung im Dachblech, für Schrankbreite: 600 mm, für TE 8000 |